



...arredare
moltiplicando
il valore
dello spazio
meccanismi trasformabili

SPECIALE COSTRUTTORI

Indice

02	Modus
04	Comodo
06	Orizzonte
08	Poker
10	Duetto+Rialto doga
12	Duetto+Rialto elettro
14	Atlantic+Rialto
16	Rialto doga e elettro
18	Elite castello
20	Elite
22	Trend
24	Loft
26	Giada
28	Twin
29	Sommier
30	R1G - R4G
31	R3L - R2L
32	Puffo
34	Ideal
36	Secret
37	Rol
38	Accessori
40	Materassi



Happyflex da oltre 30 anni è sinonimo di serietà e di qualità nella produzione di reti da letto, letti in ferro, materassi. Lo spirito artigianale unito alla tecnologia industriale, la notevole flessibilità produttiva ma soprattutto i prodotti esclusivamente “100% Made in Italy”, che nel tempo non hanno mai perso il loro contenuto artigianale, ci hanno consentito di imporci all’attenzione di vaste aree di mercato sia sul territorio nazionale che estero. Alla crescente richiesta del mercato di soluzioni versatili per soddisfare le diverse esigenze di spazio, **Happyflex** risponde oggi, con una nuova filosofia dell’abitare attraverso la trasformabilità integrata come scelta capace di arredare moltiplicando il valore dello spazio. Meccanismi per letti contenitore, per divani letto, per letti a castello a scomparsa... ideali soluzioni che consentono di mantenere ordine e guadagnare spazio all’interno della stanza, in versione “giorno e notte”. Tutti i nostri prodotti rispondono ai principi di efficienza e sicurezza nel rispetto degli standard qualitativi, frutto di una ricerca continua, che attraverso una facilità d’uso con semplici e pratici movimenti, consentono la moltiplicazione delle funzioni e delle prestazioni. La nostra filosofia produttiva è ed è sempre stata quella di realizzare e proporre un’ampia gamma di soluzioni per un ottimo “Sistema Letto”, tale da soddisfare ogni singola particolarità, anche dei più esigenti. Da anni siamo attenti alla qualità dei nostri prodotti ma soprattutto alla comprensione delle vere esigenze della clientela e alla verifica del livello di soddisfazione. Grazie anche a queste attenzioni che ci permettono sempre più di crescere, ci pregiamo del riconoscimento della Certificazione di Qualità EN ISO 9001:2008.

La qualità non si improvvisa, e la nostra è frutto di una continua passione, serietà, puntualità, esperienza e tecnologia sempre all’avanguardia.

Modus

Meccanismo per letto contenitore con sistema che permette di sollevare la rete in modo verticale, con l’ausilio di leve e molle a gas, per accedere all’ampio vano-contentitore ricavato sotto al piano letto. Il movimento semplice e robusto permette di sfruttare al meglio spazi nelle camere da letto, che normalmente andrebbero persi.


- Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato all’unione.
- Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) sezione mm 68x8.
- Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica termoindurente, con essiccazione in forno, con pretrattamento di fosfosgrassaggio.

Storage bed mechanism featuring a system that allows you to lift up the bedstead vertically, with the aid of levers and gas springs, to gain access to the capacious storage compartment under the bed. The simple and sturdy mechanism means you can make use of all the available nooks and crannies in your bedroom that would usually be left unused.

- Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
- Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
- All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, with phosphor-degreasing pre-treatment.



DIMENSIONI DISPONIBILI (cm) DIMENSIONS AVAILABLE (cm)		
struttura	rete	materasso
85x195	83x193	85x190
121x195	119x193	120x190
161x195	159x193	160x190
a richiesta, nella dimensione matrimoniale, è possibile fornire il cassone divisibile a split storage compartment is available upon request in the double bed size		



Comodo


Meccanismo per letto contenitore con doppio sistema che permette di sollevare la rete con l’ausilio di leve e molle a gas, sia in modo verticale per accedere all’ampio vano-contenitore ricavato sotto al piano letto, sia in modo orizzontale per facilitare la messa in ordine del piano letto. I due movimenti semplici e robusti permettono di sfruttare al meglio spazi nelle camere da letto, che normalmente andrebbero persi.

- Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato all’unione.
- Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) sezione mm 68x8.
- Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica termoindurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di fosfosgrassaggio.

Storage bed mechanism featuring a dual system that allows you to lift up the bedstead with the aid of levers and gas springs, both vertically to gain access to the capacious storage compartment under the bed and horizontally to allow you to make the bed more easily. The two simple and sturdy mechanisms mean you can make use of all the available nooks and crannies in your bedroom that would usually be left unused.

- Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
- Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
- All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, with phosphor-degreasing pre-treatment.

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm) DIMENSIONS AVAILABLE (cm)		
struttura	rete	materasso
85x195	83x193	85x190
121x195	119x193	120x190
161x195	159x193	160x190
a richiesta, nella dimensione matrimoniale, è possibile fornire il cassone divisibile a split storage compartment is available upon request in the double bed size		



Orizzonte

Meccanismo per letto contenitore singolo con sistema che permette di sollevare la rete in modo orizzontale, con l'ausilio di leve e molle a gas, per accedere all'ampio vano-contenitore ricavato sotto al piano letto. Il movimento semplice e robusto permette di sfruttare al meglio spazi nelle camere da letto, che normalmente andrebbero persi.


- Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato all'unione.
- Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) sezione mm 68x8.
- Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica termoindurente, con essiccazione in forno, con pretrattamento di fosforgrassaggio.

Storage bed mechanism featuring a single system that allows you to lift up the bedstead horizontally, with the aid of levers and gas springs, to gain access to the capacious storage compartment under the bed. The simple and sturdy mechanism means you can make use of all the available nooks and crannies in your bedroom that would usually be left unused.

- Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
- Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
- All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, with phosphor-degreasing pre-treatment.



DIMENSIONI DISPONIBILI (cm) DIMENSIONS AVAILABLE (cm)		
struttura	rete	materasso
85x195	83x193	85x190



Poker

Meccanismo per letto contenitore completamente smontabile, con sistema che permette di sollevare la rete in modo verticale, con l'ausilio di leve e molle a gas, per accedere all'ampio vano-contenitore ricavato sotto al piano letto. Il movimento semplice e robusto permette di sfruttare al meglio spazi nelle camere da letto, che normalmente andrebbero persi. Il Kit comprende n. 1 rete ortopedica in doghe di legno con meccanismo di sollevamento saldato lateralmente, n. 2 molle a gas, n. 4 angolari in lamiera con fori di fissaggio laterale, una crociera di sostegno del fondo, n. 5 piedini in PVC con vite e dado di fissaggio.


- Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato all'unione.
- Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) sezione mm 68x8.
- Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica termoindurente, con essiccazione in forno, con pretrattamento di fosfosgrassaggio.

Fully dismantling storage bed mechanism featuring a system that allows you to lift up the bedstead vertically, with the aid of levers and gas springs, to gain access to the capacious storage compartment under the bed. The simple and sturdy mechanism means you can make use of all the available nooks and crannies in your bedroom that would usually be left unused. The kit includes 1 (one) orthopaedic bedstead with wooden slats with a lifting mechanism welded on the side, 2 (two) gas springs, 4 (four) sheet metal corner pieces with side fixing slots, a supporting crosspiece for the bottom, 5 (five) PVC feet with screw and fixing nut.

- Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
- Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
- All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, with phosphor-degreasing pre-treatment.



DIMENSIONI DISPONIBILI (cm) DIMENSIONS AVAILABLE (cm)	
rete	materasso
80x190	80x190
120x190	120x190
160x190	160x190
a richiesta, sono possibili misure diverse different sizes are available upon request	



Duetto + Rialto doghe

Meccanismo trasformabile ideale per divano letto con rete supplementare estraibile. Movimento d'apertura frontale mediante scorrimento ed avanzamento della seduta per distanziarsi dallo schienale senza dover asportare i cuscini. A richiesta (optional) può essere dotato di sistema di fissaggio con piastre gig. Possibilità di inserimento nella parte sottostante di una rete supplementare da usare sia come letto singolo o per formare un letto matrimoniale con la soprastante. La rete supplementare inferiore può essere nella classica soluzione a sollevamento manuale o in alternativa nell'innovativo meccanismo di sollevamento automatico (RIALTO), che attraverso l'ausilio di un maniglione e un sistema di leve, con un gesto semplice e pratico, permette di sollevare il piano rete in modo orizzontale e di portarlo alla giusta altezza.




- Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato all'unione.
- Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) sezione mm 68x8.
- Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica termoisolante, con essiccazione in forno, con pretrattamento di fosforograsaggio.

Conversion mechanism, ideal for sofa bed with additional pull-out bedstead. Front opening mechanism through the sliding and forward movement of the seat, detaching it from the backrest without having to remove the cushions. Can be equipped with a fixing system featuring headboard-bedstead fastening plates upon request (optional). An additional bedstead can be inserted underneath it for use as a single bed or to make up a double bed when teamed with the bedstead above it. The additional lower bedstead is available in the classic manual lifting solution or alternatively with the innovative automatic lifting mechanism (RIALTO), which thanks to a large handle and a system of levers, allows you to lift the bedstead horizontally and to take it to the correct height in a simple and practical movement.

- Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
- Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
- All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, with phosphor-degreasing pre-treatment.

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm) DIMENSIONS AVAILABLE (cm)

modello	rete	materasso
Duetto	75x185	80x190 h.14
Rialto	75x185	75x183 h.14 max



Duetto + Rialto elettro

Meccanismo trasformabile ideale per divano letto con rete supplementare estraibile. Movimento d'apertura frontale mediante scorrimento ed avanzamento della seduta per distanziarsi dallo schienale senza dover asportare i cuscini. A richiesta (optional) può essere dotato di sistema di fissaggio con piastre gig. Possibilità di inserimento nella parte sottostante di una rete supplementare da usare sia come letto singolo o per formare un letto matrimoniale con la soprastante. La rete supplementare inferiore può essere nella classica soluzione a sollevamento manuale o in alternativa nell'innovativo meccanismo di sollevamento automatico (RIALTO), che attraverso l'ausilio di un maniglione e un sistema di leve, con un gesto semplice e pratico, permette di sollevare il piano rete in modo orizzontale e di portarlo alla giusta altezza.




- Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato all'unione.
- Piano letto ortopedico realizzato con rete elettrosaldata in filo di $\varnothing$ mm 4.
- Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica termoindurente, con essiccazione in forno, con pretrattamento di fosfosgrassaggio.

Conversion mechanism, ideal for sofa bed with additional pull-out bedstead. Front opening mechanism through the sliding and forward movement of the seat, detaching it from the backrest without having to remove the cushions. Can be equipped with a fixing system featuring headboard-bedstead fastening plates upon request (optional). An additional bedstead can be inserted underneath it for use as a single bed or to make up a double bed when teamed with the bedstead above it. The additional lower bedstead is available in the classic manual lifting solution or alternatively with the innovative automatic lifting mechanism (RIALTO), which thanks to a large handle and a system of levers, allows you to lift the bedstead horizontally and to take it to the correct height in a simple and practical movement.

- Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
- Orthopaedic bedstead with $\varnothing$ 4 mm electro welded wire bedstead.
- All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, with phosphor-degreasing pre-treatment.



DIMENSIONI DISPONIBILI (cm) DIMENSIONS AVAILABLE (cm)		
modello	rete	materasso
Duetto	75x185	80x190 h.14
Rialto	75x185	75x183 h.14 max



Atlantic + Rialto

Meccanismo fisso ideale per divano letto con angoli ad L a 90°. A richiesta (optional) la struttura superiore può essere dotata di sistema di fissaggio con piastre gig. Possibilità di inserimento nella parte sottostante di una rete supplementare da usare sia come letto singolo o per formare un letto matrimoniale con la soprastante.

La rete supplementare inferiore può essere nella classica soluzione a sollevamento manuale o in alternativa nell'innovativo meccanismo di sollevamento automatico (RIALTO), che attraverso l'ausilio di un maniglione e un sistema di leve, con un gesto semplice e pratico, permette di sollevare il piano rete in modo orizzontale e di portarlo alla giusta altezza.




- Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato all'unione.
- Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) sezione mm 68x8.
- Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica termoindurente, con essiccazione in forno, con pretrattamento di fosfosgrassaggio.

Fixed mechanism, ideal for sofa bed with 90° L-shaped corners. The upper frame can be equipped with a fixing system featuring headboard-bedstead fastening plates upon request (optional). An additional bedstead can be inserted underneath it for use as a single bed or to make up a double bed when teamed with the bedstead above it.

The additional lower bedstead is available in the classic manual lifting solution or alternatively with the innovative automatic lifting mechanism (RIALTO), which thanks to a large handle and a system of levers, allows you to lift the bedstead horizontally and to take it to the correct height in a simple and practical movement.

- Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
- Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
- All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, with phosphor-degreasing pre-treatment.

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm) DIMENSIONS AVAILABLE (cm)		
modello	rete	materasso
Atlantic	85x195	85x195 h.14
Rialto	75x185	75x183 h.14 max



Rialto

doge & elettro

Meccanismo trasformabile per rete supplementare con ruote di scorrimento ruotanti, utilizzabile sia come letto singolo sia per formare un letto matrimoniale con il meccanismo soprastante (DUETTO / ATLANTIC).

Una volta estratta la rete, l'innovativo meccanismo applicato, attraverso l'ausilio di un maniglione e un sistema di leve, con un gesto semplice e pratico, permette di sollevare il piano rete in modo orizzontale e di portarlo alla giusta altezza.

- Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato all'unione.
- Piano letto ortopedico realizzato in **doghe** di legno lamellare (*) sezione mm 68x8.
- Piano letto ortopedico realizzato con **rete elettosaldada** in filo di ø mm 4.
- Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica termoindurente, con essiccazione in forno, con pretrattamento di fosfosgrassaggio.


Conversion mechanism for additional bedstead with swivel castors, for use as either a single bed or to make up a double bed when teamed with the mechanism above it (DUETTO / ATLANTIC).

Once the bedstead has been pulled out, the innovative mechanism applied, thanks to a large handle and a system of levers, allows you to lift the bedstead horizontally and to take it to the correct height in a simple and practical movement.

- Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
- Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68 x 8 mm.
- Orthopaedic bedstead with ø 4 mm electro welded wire bedstead.
- All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, with phosphor-degreasing pre-treatment.



DIMENSIONI DISPONIBILI (cm) DIMENSIONS AVAILABLE (cm)	
rete	materasso
75x185	75x183 h.14 max



Elite castello

Meccanismo trasformabile per letto a castello a ribalta orizzontale a scomparsa. Una soluzione salvaspazio che consente di poter disporre indistintamente con un semplice movimento, di uno o due letti, riducendo al minimo l’ingombro quando sono chiusi, assicurando la massima comodità durante la notte con un comodo piano rete a doghe di legno. La scaletta, da elemento di decoro, diventa essenziale per una maggiore garanzia di sostegno del letto superiore e per una agevole salita a letti aperti. La protezione anticaduta integrata nella struttura superiore, facile da aprire e chiudere con un semplice gesto manuale, garantisce sicurezza e un’agevole salita e discesa dal letto. Il meccanismo è provvisto di un sistema anti-chiusura con bloccaggio di sicurezza con maniglie di sgancio laterali. La sicurezza delle soluzioni adottate è frutto di una ricerca continua che ha portato alla produzione di parti meccaniche originali appositamente progettate. È possibile richiuderlo con il letto pronto grazie alle cinghie fermamaterasso fornite di serie. I letti ribaltabili vanno assicurati obbligatoriamente contro il ribaltamento e pertanto fissati a muro (non in cartongesso), con idonee staffe, in considerazione della consistenza del muro.



- Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato all’unione.
- Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) sezione mm 68x8.
- Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica termoidurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di fosfosgrassaggio.

Conversion mechanism for concealed horizontal fold-down bunk beds. A space-saving solution which allows you to open out either one or two beds in a simple movement, while minimising the overall dimensions when they are stowed away, ensuring maximum comfort at night thanks to a comfortable bedstead with wooden slats. The ladder turns from a decorative feature into an essential component, providing additional support for the upper bunk and facilitating climbing when the beds are made. The guardrail incorporated into the upper bunk, which is easy to open and shut in a simple manual movement, guarantees safety and makes it easy to get into and out of bed. The mechanism is equipped with an anti-closing system with a safety lock and side release handles. The safety of the solutions implemented results from ongoing research which led to the production of purpose-designed original mechanical parts. The ready-made bed can be stowed away thanks to the mattress belts supplied as standard. Fold-down beds must be insured against overturning and therefore secured to the wall (not plasterboard) using suitable brackets, taking into consideration the texture of the wall.

- Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
- Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
- All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, with phosphor-degreasing pre-treatment.



DIMENSIONI DISPONIBILI (cm) DIMENSIONS AVAILABLE (cm)	
rete	materasso
85x190	85x185 h.14 max




Elite

Meccanismo trasformabile per letto singolo a ribalta orizzontale a scomparsa. Una soluzione salvaspazio che consente di poter disporre con un semplice movimento, di un letto, riducendo al minimo l'ingombro quando è chiuso, assicurando la massima comodità durante la notte con un comodo piano rete a doghe di legno. Il meccanismo è provvisto di un sistema anti-chiusura con bloccaggio di sicurezza con maniglie di sgancio laterali. La sicurezza delle soluzioni adottate è frutto di una ricerca continua che ha portato alla produzione di parti meccaniche originali appositamente progettate. È possibile richiuderlo con il letto pronto grazie alle cinghie fermamaterasso fornite di serie. I letti ribaltabili vanno assicurati obbligatoriamente contro il ribaltamento e pertanto fissati a muro (non in cartongesso), con idonee staffe, in considerazione della consistenza del muro.



- Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato all'unione.
- Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) sezione mm 68x8.
- Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica termoidurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di fosfosgrassaggio.

Conversion mechanism for concealed horizontal fold-down single bed. A space-saving solution which allows you to open out a single bed in a simple movement, while minimising the overall dimensions when it is stowed away, ensuring maximum comfort at night thanks to a comfortable bedstead with wooden slats. The mechanism is equipped with an anti-closing system with a safety lock and side release handles. The safety of the solutions implemented results from ongoing research which led to the production of purpose-designed original mechanical parts. The ready-made bed can be stowed away thanks to the mattress belts supplied as standard. Fold-down beds must be insured against overturning and therefore secured to the wall (not plasterboard) using suitable brackets, taking into consideration the texture of the wall.

- Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
- Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
- All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, with phosphor-degreasing pre-treatment.



DIMENSIONI DISPONIBILI (cm) DIMENSIONS AVAILABLE (cm)	
rete	materasso
85x190	85x185 h.14 max



Trend

Meccanismo trasformabile per letto a ribalta verticale a scomparsa. Una soluzione salvaspazio che consente di poter disporre con un semplice movimento, di un letto, riducendo al minimo l'ingombro quando è chiuso, assicurando la massima comodità durante la notte con un comodo piano rete a doghe di legno. Il meccanismo è provvisto di un sistema di richiamo dell'anta attraverso delle aste meccaniche e dei molloni, che permettono anche la fuoriuscita di piedini laterali d'appoggio in modo automatico, all'apertura dell'anta. Il meccanismo trasformabile viene fissato internamente sui fianchi laterali del mobile con apposite viti esterne passanti mentre l'anta viene fissata al di sotto della struttura del piano letto su apposite piastrelle. La sicurezza delle soluzioni adottate è frutto di una ricerca continua che ha portato alla produzione di parti meccaniche originali appositamente progettate. E' possibile richiuderlo con il letto pronto grazie alle cinghie fermamaterasso fornite di serie. È realizzabile anche con apertura a ribalta orizzontale soltanto nella versione singola. I letti ribaltabili vanno assicurati obbligatoriamente contro il ribaltamento e pertanto fissati a muro (non in cartongesso), con idonee staffe, in considerazione della consistenza del muro..


- Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato all'unione.
- Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) sezione mm 68x8.
- Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica termoidurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di fosfosgrassaggio.

Conversion mechanism for concealed vertical fold-down bed. A space-saving solution which allows you to open out a single bed in a simple movement, while minimising the overall dimensions when it is stowed away, ensuring maximum comfort at night thanks to a comfortable bedstead with wooden slats. The mechanism comes with a system which retains the wing thanks to mechanical rods and large springs, which also allow the side supporting feet to be extracted automatically when the wing opens. The conversion mechanism is secured internally to the side panels of the cabinet using purpose-provided external through screws while the wing is secured underneath the bedstead frame onto special small plates. The safety of the solutions implemented results from ongoing research which led to the production of purpose-designed original mechanical parts. The ready-made bed can be stowed away thanks to the mattress belts supplied as standard. Also available with horizontal fold-down opening in the single bed version only. Fold-down beds must be insured against overturning and therefore secured to the wall (not plasterboard) using suitable brackets, taking into consideration the texture of the wall.

- Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
- Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
- All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, with phosphor-degreasing pre-treatment.



DIMENSIONI DISPONIBILI (cm) DIMENSIONS AVAILABLE (cm)	
rete	materasso
85x192	85x190
85x192 orizzontale	85x190
142x192	140x190
162x192	160x190



Piede d'appoggio laterale ad apertura automatica.
Automatic-opening side supporting foot


Loft

Meccanismo per letto soppalco inclinabile. Una innovativa soluzione per un letto a soppalco comodo in tutti i sensi. Movimento d’apertura frontale mediante scorrimento del piano letto su solide guide a sfere in metallo, inclinazione orizzontale verso il basso con sistema frenante mediante l’ausilio di molla a gas per facilitare la messa in ordine del piano letto. Il meccanismo è provvisto di un sistema anti-apertura accidentale con bloccaggio di sicurezza con serratura a sgancio manuale. La sicurezza delle soluzioni adottate è frutto di una ricerca continua che ha portato alla produzione di parti meccaniche originali appositamente progettate. Il montaggio del meccanismo è estremamente facile, basta fissare la struttura con idonee viti sulla base del mobile soppalco e lateralmente, fissare la fascia di rifinitura anteriore ed il letto è pronto da utilizzare. Nella parte sottostante del mobile soppalco c’è la possibilità di inserimento di un piano scrittoio, di un armadio contenitore o di un ulteriore letto singolo.


- Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato all’unione.
- Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) sezione mm 68x8.
- Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica termoindurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di fosfosgrassaggio.

Mechanism for tilting high sleeper bed. An innovative solution for a comfortable high sleeper bed in every sense. Front opening mechanism whereby the bedstead slides along solid runners with metal rollers, in a horizontal downward tilt with braking system with the aid of a gas spring to allow you to make the bed more easily. The mechanism is equipped with a system preventing accidental opening with a safety lock and a manual release lock. The safety of the solutions implemented results from ongoing research which led to the production of purpose-designed original mechanical parts. Mounting the mechanism is extremely easy. Simply secure the frame with appropriate screws onto the base of the high sleeper unit and on either side, secure the front finishing panel and the bed is ready for use. A desk, wardrobe unit or another single bed can be fitted underneath the high sleeper unit.

- Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
- Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
- All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, with phosphor-degreasing pre-treatment.



DIMENSIONI DISPONIBILI (cm) DIMENSIONS AVAILABLE (cm)	
rete	materasso
85,5x193,6	84x190



Giada

Rete sommier autoportante con struttura costituita da un telaio in tubolare rettangolare di dimensioni mm 80x20, curvato a 2 o 4 curve, saldato all'unione. Il piano letto ortopedico è realizzato con doghe in legno lamellare inserite, mediante l'interposizione di supporti autolubrificanti anticigolio, all'interno di due canalette in lamiera saldate lateralmente alla struttura, un pratico sistema di fissaggio non invasivo del tubolare. Al fine di rinforzare ulteriormente la portata del piano letto, vengono inserite di serie, 3 cinghie elastiche intercalate con le doghe in legno, nella parte centrale. La rete sommier è predisposta per l'applicazione di piedi di diverse tipologie, fissi, con ruote unidirezionali, ruotanti o con freno. La rete sommier a 2 curve permette nella parte dritta, l'inserimento di una testata in legno o imbottita.


- Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato all'unione.
- Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) sezione mm 68x8.
- Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica termoindurente, con essiccazione in forno, con pretrattamento di fosfosgrassaggio.

Self-supporting bedstead consisting of an 80x20 mm rectangular tubular frame, curved with 2 or 4 curved corners, welded at the joints. The orthopaedic bedstead features plywood slats which are inserted, through the interposition of self-lubricating anti-squeak supports, along two sheet metal slots welded to the frame on either side, a practical non-invasive tubular fixing system. To further reinforce the carrying capacity of the bedstead, three interwoven elastic belts are inserted as standard between the wooden slats, along the middle. This bedstead is designed for the application of different types of feet, whether fixed, with one-way castors, swivel castors or castors with a brake. The bedstead with 2 curved corners is designed to accommodate a wooden or padded headboard at the straight end.

- Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
- Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
- All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, with phosphor-degreasing pre-treatment.



DIMENSIONI DISPONIBILI (cm) DIMENSIONS AVAILABLE (cm)	
rete	materasso
85x195 2 curve	85x190
120x195	120x190
160x195	160x190
85x195 4 curve	85x190
a richiesta, sono possibili misure diverse different sizes are available upon request	



Twin

Rete autoportante per letti, con angoli ad L a 90°. Diverse sono le sezioni dei tubolari che si possono utilizzare in fase di realizzazione. La rete è dotata di piastre angolari per il fissaggio dei piedi, di fori perimetrali su 3 o 4 lati predisposti a misura o su richiesta del cliente per l'applicazione di parti in legno e di un sistema di fissaggio della testata con piastre gig saldate ad innesto rapido. Gli angoli possono essere realizzati attraverso il taglio dei tubolari a misura e successivamente saldati all'unione o da un unico tubolare intero tranciato soltanto nella parte interna e successivamente chiuso e saldato all'unione evidenziando una particolarità di finitura superiore. La possibilità di utilizzo di tubolari con sezioni ridotte rappresenta un volume contenuto, ma al tempo stesso assicura una resistenza al carico impeccabile, grazie soprattutto al sistema di fissaggio delle doghe in legno non invasivo del tubolare. Realizzabili in qualsiasi misura su richiesta del cliente.

- Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato all'unione.
- Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) sezione mm 68x8.
- Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica termoisolante, con essiccazione in forno, con pretrattamento di fosforgrassaggio.



Self-supporting slot-in bedstead, with 90° L-shaped corners. This bedstead can be made with various tubular cross-section sizes. The bedstead is fitted with corner plates to secure the feet onto the frame, along with holes along the perimeter of 3 or 4 sides made to measure or upon customer request for the application of wooden parts and a fixing system for the headboard with quick-fitting welded fastening plates. The corners can be made by cutting the tubular pieces to measure and then welding them at the joints or using a single whole tubular section cut only on the inside and then closed and welded at the joints, to show off a superior finishing feature. The possibility of using smaller cross-section sized tubular parts makes for a more compact volume, while at the same time guaranteeing impeccable carrying capacity, thanks mostly to the non-invasive fixing system used to secure the wooden slats to the tubular frame. Available in any size requested by customers.

- Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
- Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
- All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, with phosphor-degreasing pre-treatment.

Sommier

Rete autoportante per letti sommier a fascia alta. È predisposta per l'applicazione di un cassone o di fasce perimetrali imbottite, grazie alle piastre in nastro di lamiera ad alto spessore con fori, saldate agli angoli del telaio. I piedi di diverse soluzioni, sono fissati agli angoli della struttura per mezzo di una ulteriore piastra con bordino, fornita smontata, da fissare con bulloni e dadi. Il piano letto ortopedico è realizzato con doghe in legno lamellare ancorate alla struttura della rete con sistema di fissaggio non invasivo del tubolare. A richiesta (optional) è possibile disporre di 3 cinghie elastiche intercalate con le doghe in legno, nella parte centrale, al fine di rinforzare ulteriormente la portata del piano letto. Realizzabile in qualsiasi misura su richiesta del cliente.

- Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato all'unione.
- Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) sezione mm 68x8.
- Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica termoisolante, con essiccazione in forno, con pretrattamento di fosforgrassaggio.




Self-supporting bedstead for high panel beds. Designed for the application of a storage unit or padded surround panels, thanks to the extra thick pierced sheet tube plates, welded at the corners of the frame. The different feet models are secured to the corners of the frame using a further plate with a lip, supplied dismantled, to be fixed with nuts and bolts. The orthopaedic bedstead features plywood slats which are anchored to the bedstead frame with a non-invasive tubular fixing system. Three interwoven elastic belts can be inserted along the middle between the wooden slats to further reinforce the carrying capacity of the bedstead upon request (optional). Available in any size requested by customers.


- Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
- Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
- All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, with phosphor-degreasing pre-treatment.



DIMENSIONI DISPONIBILI (cm) DIMENSIONS AVAILABLE (cm)	
rete	materasso
83x191	85x190
121x191	120x190
161x191	160x190
a richiesta, sono possibili misure diverse different sizes are available upon request	



DIMENSIONI DISPONIBILI (cm) DIMENSIONS AVAILABLE (cm)	
rete	materasso
76x186	80x190
116x186	120x190
156x186	160x190
a richiesta, sono possibili misure diverse different sizes are available upon request	



R1G — R4G

Rete da inserimento per divano letto sottoponte. La rete superiore (R1G) viene inserita in appoggio, all'interno della struttura del letto, con l'utilizzo di idonee piastre angolari e/o ganci reggirete, forniti a parte. La rete inferiore supplementare (R4G) è nella classica soluzione a sollevamento manuale, dotata di ruote a scorrimento unidirezionale e di piastre anteriori saldate per il fissaggio del fascione in legno, e può essere utilizzata sia come letto singolo che per formare un letto matrimoniale con la soprastante. A richiesta la rete superiore può essere fornita con piastre laterali saldate (R3G) per essere utilizzata con liste reggirete, fornite a parte, mentre la rete inferiore può essere fornita senza le piastre anteriori (R2G). Realizzabili in qualsiasi misura su richiesta del cliente.

- Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato all'unione.
- Piano letto semiortopedico realizzato con onde di molle greca zincata con ganci e molle di unione.
- Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica termoindurente, con essiccazione in forno, con pretrattamento di fosfosgrassaggio.

Slot-in guest bedstead for sofa bed. The upper bedstead (R1G) just sits in place within the bed frame, using suitable corner plates and/or bedstead retainer hooks, supplied separately. The additional lower bedstead (R4G) is in the classic manual lifting solution, equipped with one-way castors and welded front plates to fasten the large wooden panel, and it can be used both as a single bed or to make up a double bed when teamed with the bedstead above it. The upper bedstead can be supplied with side welded plates (R3G) upon request for use with bedstead supporting strips, supplied separately, while the lower bedstead can be supplied without the front plates (R2G). Available in any size requested by customers.

- Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
- Semi-orthopaedic galvanised Greek wave patterned linked spring bedstead with hooks and joining springs.
- All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, with phosphor-degreasing pre-treatment.



R3L — R2L

Rete da inserimento per divano letto sottoponte. La rete superiore (R3L) viene inserita in appoggio, all'interno della struttura del letto, con l'utilizzo di idonee piastre angolari e/o ganci reggirete, forniti a parte. La rete inferiore supplementare (R2L) è nella classica soluzione a sollevamento manuale, dotata di ruote a scorrimento unidirezionali e di piastre anteriori saldate per il fissaggio del fascione in legno, e può essere utilizzata sia come letto singolo che per formare un letto matrimoniale con la soprastante. A richiesta la rete superiore può essere fornita con piastre laterali saldate (R1L) per essere utilizzata con liste reggirete, fornite a parte, mentre la rete inferiore può essere fornita senza le piastre anteriori (R4L). Realizzabili in qualsiasi misura su richiesta del cliente.



- Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato all'unione.
- Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) sezione mm 68x8.
- Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica termoindurente, con essiccazione in forno, con pretrattamento di fosfosgrassaggio.

Slot-in guest bedstead for sofa bed. The upper bedstead (R3L) just sits in place within the bed frame, using suitable corner plates and/or bedstead retainer hooks, supplied separately. The additional lower bedstead (R2L) is in the classic manual lifting solution, equipped with one-way castors and welded front plates to fasten the large wooden panel, and it can be used both as a single bed or to make up a double bed when teamed with the bedstead above it. The upper bedstead can be supplied with side welded plates (R1L) upon request for use with bedstead supporting strips, supplied separately, while the lower bedstead can be supplied without the front plates (R4L). Available in any size requested by customers.

- Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
- Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
- All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, with phosphor-degreasing pre-treatment.



DIMENSIONI DISPONIBILI (cm) DIMENSIONS AVAILABLE (cm)		
modello	rete	materasso
R1G-R3L	80x190	80x190
R4G-R2L	80x190	80x190 h.14 max
a richiesta, sono possibili misure diverse different sizes are available upon request		



Puffo

Meccanismo trasformabile simpatico e pratico con funzionamento a fisarmonica che consente di trasformare un tradizionale pouf di piccole dimensioni in un comodo lettino utilizzabile all'occorrenza. Movimento manuale, funzionale e semplice per l'apertura/chiusura. Una volta che il meccanismo si chiude il materassino in poliuretano trapuntato, rimane inserito all'interno.



- Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato all'unione.
- Piano letto ortopedico realizzato con rete elettrosaldata in filo di ø mm 4.
- Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica termoindurente, con essiccazione in forno, con pretrattamento di fosfosgrassaggio.

Practical and fun accordion-folding conversion mechanism that allows you to convert a traditional small pouf into a comfortable emergency guest bed. Manual, functional, easy opening-shutting mechanism. Once the mechanism is shut, the quilted polyurethane mattress stays put inside.

- Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
- Orthopaedic bedstead with ø 4 mm electro welded wire bedstead.
- All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, with phosphor-degreasing pre-treatment.



DIMENSIONI DISPONIBILI (cm) DIMENSIONS AVAILABLE (cm)	
rete	materasso
75x200	75x195 h.10 max



Ideal

Meccanismo trasformabile snodato per mobile letto, ideale soluzione per avere un posto letto aggiuntivo sempre pronto ed utilizzabile all'occorrenza. Movimento manuale, funzionale e semplice per l'apertura/chiusura del trasformabile. Una volta che il meccanismo si chiude il materassino in poliuretano, fornibile a parte, rimane chiuso all'interno. Con questo meccanismo è possibile usufruire di maggior spazio nella stanza per il giorno, senza penalizzare gli arredi e di trasformarla all'occorrenza, in zona notte.



- Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato all'unione.
- Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) sezione mm 68x8 o in alternativa con tela a maglia quadra zincata.
- Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica termoindurente, con essiccazione in forno, con pretrattamento di fosfosgrassaggio.

Hinged conversion mechanism for bed cabinet, the ideal solution for that extra guest bed that's always ready for use, whatever the occasion. Manual, functional, easy opening-shutting conversion mechanism. Once the mechanism is shut, the polyurethane mattress, which is supplied separately, stays put inside. This mechanism means you can benefit from all that extra space in the room during the day, without compromising on the furniture and turn it into a bedroom when the need arises.

- Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
- Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm or alternatively with galvanised square mesh frame.
- All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, with phosphor-degreasing pre-treatment.



DIMENSIONI DISPONIBILI (cm) DIMENSIONS AVAILABLE (cm)	
rete	materasso
77x191	75x185 h.10 max



Secret

Meccanismo per rete letto a ribalta verticale a scomparsa. Una soluzione che consente di mantenere ordine e guadagnare spazio, di poter disporre, durante la notte, di un comodo letto, mentre di giorno può essere posto all'interno dell'armadio. Il meccanismo viene fissato internamente all'armadio sulla base e una volta aperte le ante, con un semplice movimento manuale si fa scendere la rete, avendo cura di aprire il piede d'appoggio finale. È possibile richiudere la rete con il letto pronto grazie alle cinghie fermamaterasso fornite di serie. È realizzabile anche con apertura a ribalta orizzontale soltanto nella versione singola.

- Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato all'unione.
- Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) sezione mm 68x8.
- Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica termoindurente, con essiccazione in forno, con pretrattamento di fosfosgrassaggio.

Mechanism for concealed vertical fold-down bed. A solution that allows you to keep the room tidy while saving on space, benefiting from a comfortable bed at night and stowing it away neatly inside the cabinet during the day. The mechanism is secured to the inside of the cabinet at the base, and once the wings are open, the bedstead is lowered with a simple manual movement, taking care to open out the end support foot. The ready-made bed can be stowed away thanks to the mattress belts supplied as standard. Also available with horizontal fold-down opening in the single bed version only.

- Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
- Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
- All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, with phosphor-degreasing pre-treatment.

Roll

Rete da inserimento e autoportante con angoli arrotondati e curvati con anima interna per evitare lo schiacciamento del tubolare, utilizzabile per tutti i tipi di letti. La struttura perimetrale è in tubolare a sezione semiovale da mm 50x25, è dotata di piastre angolari per il fissaggio dei piedi e può essere inserita in appoggio, all'interno della struttura del letto, su piastre angolari reggirete. Il piano letto in doghe di legno rende questa rete un sostegno ideale per il corpo in funzione del peso, garantendo una buona rigidità.


- Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato all'unione.
- Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) sezione mm 68x8.
- Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica termoindurente, con essiccazione in forno, con pretrattamento di fosfosgrassaggio.

Self-supporting slot-in bedstead with rounded and curved corners with internal core to avoid crushing the tubular, for use on all types of bed. The perimeter is made of 50x25 mm semi-oval cross-section tubular steel. The bedstead is fitted with corner plates to secure the feet onto the frame and it can sit onto corner bedstead retainer plates on the bed frame. The bedstead features wooden slats, making it the ideal support for the human body according to the person's weight, guaranteeing a good degree of firmness

- Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
- Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
- All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, with phosphor-degreasing pre-treatment.



DIMENSIONI DISPONIBILI (cm) DIMENSIONS AVAILABLE (cm)	
rete	materasso
80x190	80x190
80x190 orizzontale	80x190
120x190	120x190
160x190	160x190



DIMENSIONI DISPONIBILI (cm) DIMENSIONS AVAILABLE (cm)			
rete	materasso	rete	materasso
80x190	80x190	150x190	150x190
84x190	85x190	160x190	160x190
90x190	90x190	165x190	165x190
120x190	120x190	170x190	170x190
140x190	140x190		
a richiesta, sono possibili misure diverse / different sizes are available upon request			

Accessori

Diversi sono gli accessori a disposizione che completano la gamma prodotti.

1_TELAIO PONTE è una struttura realizzata in robusto tubolare rettangolare di dim. mm 50x25 con fori laterali per il fissaggio sui fianchi del mobile, ed una canalina in lamiera ad U saldata nella parte posteriore per l'alloggio del pannello retro ponte. La barra anteriore può essere forata per consentire il fissaggio di una fascia di rifinitura in legno. Realizzabile anche ad angolo.

2_BARRA PONTE è una barra realizzata in robusto tubolare rettangolare di dim. mm 50x25, con teste chiuse da particolari piastrelle in cui è saldata una spina/bussola per l'inserimento di vite da 6 MA.

3_LISTE REGGIRETE striscia di lamiera zincata stampata, di lunghezza mm 705 con sagomature a misura per alloggiare le piastre laterali saldate della rete divano sopra art. R3G e R1L e fori per un agevole fissaggio. Vengono fornite a coppia.

4_GANCIO REGGIRETE gancio ad U in lamiera zincata stampata, concepito per il montaggio su elementi strutturali di letti in legno. Un ideale sostegno per la rete in appoggio.

5_PIASTRA ANGOLARE REGGIRETE concepite per il montaggio semplice e rapido degli elementi strutturali di letti in legno (pannelli di truciolare o elementi in massello). Realizzata in lamiera stampata verniciata, di dim. mm 140 x 140 con asole e fori per un agevole fissaggio. Un ideale sostegno per la rete in appoggio.

6_CAVALLOTTO concepito per il montaggio semplice e rapido della rete estraibile inferiore per divano letto, senza le piastre anteriori saldate art. R4L e R2G. Realizzato in lamiera zincata stampata e sagomata per meglio adattarsi alla dimensione del tubolare della rete, con asola e fori per un agevole fissaggio.

7_STUOINO AVVOLGIBILE semplice e pratico piano rete avvolgibile costituito da doghe in legno lamellare di dim. mm 68x8 opportunamente fissate e distanziate tra due catene avvolgibili costituite da elementi stampati in nylon di colore nero unibili tra di loro. Utilizzabile prevalentemente su letti a soppalco, a castello o sovrapposti. La larghezza del piano rete varia in base alla dimensione della doga, mentre la lunghezza varia in considerazione del numero degli elementi in nylon unibili tra di loro. La possibilità di poterlo arrotolare consente un pratico trasporto ed uso.

Several accessories are available to complete our range of products.

1_HIGH SLEEPER FRAME made of sturdy rectangular 50x25 mm tubular metal with side holes to secure it onto the sides of the cabinet, and a U-shaped sheet metal slot welded at the back to house the high sleeper back panel. The front rail can be pierced to secure a wood finishing panel onto it. Corner version also available.

2_HIGH SLEEPER RAIL made of sturdy rectangular 50x25 mm tubular metal, with either end sealed with special plates onto which a plug/bush for the insertion of a 6 MA screw is welded.

3_BEDSTEAD SUPPORTING STRIPS are strips of galvanised pressed sheet metal, 705 mm long, shaped to measure in order to house the welded side plates of the upper sofa bedstead Art. R3G and R1L and holes for easy fastening. Supplied in pairs.

4_BEDSTEAD RETAINER HOOK U-shaped galvanised pressed sheet metal hook designed for mounting onto the structural parts of wooden beds. The ideal support for sit-on bedsteads.

5_CORNER BEDSTEAD RETAINER plate designed for the simple and rapid mounting of the structural parts of wooden beds (chipboard panels or solid wood parts). Made of galvanised pressed sheet metal, measuring 140 x 140 mm with holes and slots for easy fastening. The ideal support for sit-on bedsteads.

6_U-BOLT designed for the simple and rapid mounting of the lower pull-out bedstead for sofa beds, without the welded front plates Art. R4L and R2G. Made of galvanised pressed sheet metal shaped to adapt to the size of the tubular bedstead, with slot and holes for easy fastening.

7_ROLL-UP MAT a simple and practical roll-up bedstead featuring 68x8 mm plywood slats suitably secured and spaced between two winding chains consisting of moulded black nylon parts which can be joined together. Mostly for use on high sleeper beds, bunk beds or stacked beds. The width of the bedstead varies according to the size of the slat, whereas the length depends on the number of nylon parts joined together. The possibility of rolling it up makes it easy to carry and use.



Materassi

Non produciamo soltanto reti e meccanismi, ma siamo in grado di poter offrire soluzioni ideali per poter scegliere il miglior “Sistema Letto”, rete - materasso - cuscino, adatti ad ogni personale esigenza. Per un sostegno adeguato al nostro corpo il materasso e la rete vanno scelti in funzione uno dell’altro.

Il materasso è importante quanto il piano letto perché insieme assolvono alla funzione di ammortizzare i movimenti del corpo durante il sonno sostenendo il corpo nelle varie posizioni in maniera naturale e corretta. Produciamo internamente diverse tipologie di materassi dai classici a molle agli innovativi viscoelastici termosensibili, dal lattice alle molle indipendenti insacchettate. Il materasso deve essere adeguato, né troppo rigido né troppo morbido, deve armonizzarsi in un tutt’uno con la base letto e adattarsi alle forme del corpo.

Our production is not limited to bedsteads and mechanisms. We are also in a position to offer ideal solutions to choose the very best “Bed System”, bedstead -mattress- pillow, to suit all your personal requirements. To ensure you get a good night’s sleep, you should choose your mattress and bedstead together. A good mattress is just as important as a firm bedstead because when teamed together, they absorb the movements your body makes as you sleep, supporting it in its various positions both correctly and naturally. We manufacture in-house different types of mattresses, from classic sprung mattresses to the innovative heat-sensitive visco elastic mattresses, latex mattresses and individually pocket sprung mattresses. The mattress must be appropriate, neither too firm nor too soft, and it should blend in seamlessly with the bedstead or divan and adapt to the shape of your body.



DIMENSIONI DISPONIBILI (cm) DIMENSIONS AVAILABLE (cm)	
80x190	140x190
84x190	150x190
85x190	160x190
90x190	165x190
120x190	170x190
a richiesta, sono possibili misure diverse different sizes are available upon request	

Avvertenze

Le descrizioni e le caratteristiche tecniche dei prodotti riportate in questo catalogo, sono indicative e non vincolanti / Ci riserviamo la facoltà di apportare in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso alcuno, tutte le modifiche tecnico-costruttive migliorative del prodotto che riterremo opportune / Le finiture e le tonalità cromatiche dei colori riportate sul catalogo, anche se riprodotte uguali alla realtà, hanno un valore puramente indicativo e potrebbero non corrispondere all’aspetto finale. Nel tempo potrebbero subire delle variazioni di colore dovute alla luce e all’invecchiamento / (*) In tutti i modelli di meccanismi trasformabili e di reti ortopediche, vengono utilizzati listelli in legno naturale, conformi alle disposizioni riguardanti il tasso di formaldeide, con classificazione E1, D.M. del 10/10/2008 – G.U. Serie Generale n. 288 del 10/12/2008 / Si declina ogni responsabilità su eventuali danni arrecati a persona e/o cose derivanti dall’errata o cattiva installazione del prodotto fornito, sia esso di propria fabbricazione che di terzi / A richiesta è consentita la modifica delle dimensioni degli articoli standard prodotti. Ci riserviamo la facoltà di accettare o meno la realizzazione di fuori misura che presentino notevoli difficoltà tecniche, previo invio di un disegno / Tutti i nostri prodotti sono utilizzabili per il normale uso domestico e non sono adatti ad essere usati in ambienti esterni; non esporre alla pioggia o all’acqua, non appoggiare sopra oggetti caldi o materiale acceso, tipo sigarette e/o fiamme libere. Astenersi dalla combustione di qualsiasi parte del prodotto. Quando dismessi, i prodotti non vanno dispersi nell’ambiente ma affidati ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti, attraverso i circuiti indicati dalle norme locali / Per la pulizia evitare l’uso di detersivi: per i meccanismi trasformabili e per le reti è sufficiente un panno morbido appena umido, asciugando perfettamente subito dopo la pulizia; per i materassi sfoderabili attenersi alle etichette di lavaggio riportate sui gusci, anche se è sempre consigliabile lavarli a secco; per i materassi fissi utilizzare un panno morbido appena umido / Per i nostri materassi garantiamo misure più precise possibili, ciò nonostante ci riserviamo una tolleranza +/- 2 cm in larghezza e lunghezza, come da norma di riferimento UNI EN 1334 relativa alla “Metodologia per la misurazione dei materassi”. Le altezze dei materassi indicate sono state rilevate dal punto più alto centrale delle due superfici / **Garantiamo che tutti i nostri prodotti sono ideati, realizzati e confezionati integralmente in Italia nel rispetto della Legge 166/2009 art. 16.**

Happyflex®
reti & materassi

Happyflex®
reti & materassi

Happyflex srl
62010 Appignano - MC - Italy
Via G. Marconi, 49/51
tel. +39.0733.57393
fax +39.0733.57571
www.happyflexsrl.it
info@happyflexsrl.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0502-06

Sistema di Gestione per
la Qualità Certificato
EN ISO 9001:2008